

Produkte & Dienstleistungen » Prüf- und Messtechnik » Digital Multimeter » BENNING MM 1 - MM 4

Digital-Multimeter BENNING MM 1 - BENNING MM 4*Technik die begeistert, Qualität die überzeugt*

Tausendfach bewährt und von dem unabhängigen VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut nach international gültigen Normen geprüft und zugelassen.

- Grundmessarten für Strom, Spannung, Widerstand, Durchgang, Diode, Kapazität und Frequenz
- Sichere Strommessung bis 300 A über aufsteckbaren Stromzangenadapter
- Automatische und/oder manuelle Messbereichswahl
- Überlastschutz in allen Bereichen
- Automatische Geräteabschaltung bei Nichtbenutzung
- Robuste Gehäuseausführung durch integrierten Gummi-Schutzrahmen
- Kompakt-Schutztasche im Lieferumfang enthalten

	BENNING MM 1	BENNING MM 2	BENNING MM 3	BENNING MM 4
Anzeigeumfang	3.200	2.000	2.000	4.200
Grundgenauigkeit	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Spannung AC	1 mV - 600 V	0,1 mV - 750 V	0,1 mV - 600 V	1 mV - 600 V
Spannung DC	0,1 mV - 600 V	0,1 mV - 1000 V	0,1 mV - 600 V	1 mV - 600 V
Strom AC	-	0,1 μA - 20 A	0,1 μA - 20 A	0,1 A - 300 A
Strom DC	0,1 μA - 3,2 mA	0,1 μA - 20 A	0,1 μA - 20 A	-
Widerstand	0,1 Ω - 32 MΩ	0,1 Ω - 20 MΩ	0,1 Ω - 20 MΩ	0,1 Ω - 42 MΩ
Durchgang/Diode	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja
Frequenz	-	-	1 Hz - 200 kHz	-
Kapazität	-	-	1 pF - 200 μF	-
Speicherfunktion	HOLD	-	-	HOLD
Messverfahren	RMS	RMS	RMS	RMS
Messkategorie	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 300 V	CAT III 300 V
Art.-Nr.	044027	044028	044029	044073
Übersichtskatalog (deutsch)	Download	Download	Download	Download
Bedienungsanleitung	Download	Download	Download	Download

technische Änderungen vorbehalten !