

**CAT 6, U/UTP Patchkabel**  
**CAT 6, U/UTP Patch Cord**


- Außenmantel: PVC
- Aderquerschnitt: AWG 26/7
- Schirmung: U/UTP (ungeschirmt)
- Transparent Rot gefärbter Stecker
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Steckverbinder: FCC & IEC 60603-7-4
- Litzen-Innenleiter: 0,152 +/- 0,005 mm
- Manteldurchmesser: 5,0 +/- 0,3 mm
- Isolierung Litzen-Innenleiter: HD-PE
- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis zu +60 °C

- Sheath: PVC
- Wire cross-section: AWG 26/7
- Shielding: U/UTP (unshielded)
- Transparent red colored plug
- Boots with kink protection, strain relief and latch protection
- Connector: FCC & IEC 60603-7-4
- Stranded wire: 0.152 +/- 0.005 mm
- Diameter cable jacket: 5.0 +/- 0.3 mm
- Isolation stranded wire: HD-PE
- Operating temperature range: -20 °C up to +60 °C



Farbe Color Länge Length	Grau Grey	Blau Blue	Schwarz Black	Grün Green	Rot Red	Gelb Yellow
0,50 m	DK-1612-005 401603371809	DK-1612-005/B 401603371816	DK-1612-005/BL 401603371823	DK-1612-005/G 401603371830	DK-1612-005/R 401603371847	DK-1612-005/Y 401603371854
1,00 m	DK-1612-010 401603371861	DK-1612-010/B 401603371878	DK-1612-010/BL 401603371885	DK-1612-010/G 401603371892	DK-1612-010/R 401603371908	DK-1612-010/Y 401603371915
2,00 m	DK-1612-020 401603371922	DK-1612-020/B 401603371939	DK-1612-020/BL 401603371946	DK-1612-020/G 401603371953	DK-1612-020/R 401603371960	DK-1612-020/Y 401603371977
3,00 m	DK-1612-030 401603371984	DK-1612-030/B 401603371991	DK-1612-030/BL 401603372004	DK-1612-030/G 401603372011	DK-1612-030/R 401603372028	DK-1612-030/Y 401603372035
5,00 m	DK-1612-050 401603372042	DK-1612-050/B 401603372059	DK-1612-050/BL 401603372066	DK-1612-050/G 401603372073	DK-1612-050/R 401603372080	DK-1612-050/Y 401603372097
10,00 m	DK-1612-100 401603372172	DK-1612-100/B	DK-1612-100/BL	DK-1612-100/G	DK-1612-100/R	DK-1612-100/Y

 Gelb hinterlegt = Ware ab Lager verfügbar  
Yellow highlighted = Available from stock

 Neutral hinterlegt = Ware auf Anfrage erhältlich  
not highlighted = Available on request

