



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3203-0CD21-0AA0

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :

### Bemessungsdaten

#### Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V

#### Ausgang

Bemessungsstrom	9,0 A
-----------------	-------

### Mechanische Daten

#### Maße

Breite	153,0 mm (6,0 in)
Höhe	270,0 mm (10,6 in)
Tiefe	70,0 mm (2,8 in)
Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	3,4 kg (7,5 lb)

### Anschlüsse

#### Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
------------	----------------

#### Lastseitig

Ausführung	Leitung
Anschlussquerschnitt	1,50 mm <sup>2</sup> (16 AWG)
Leitungslänge	0,46 m (1,51 ft)

#### PE-Anschluss

Ausführung	Schraubbolzen M5
------------	------------------

### Normen

Normen-Konformität	cURus
--------------------	-------