

Produktinformation

50 01 160

Kneifzange

DIN ISO 9243

- Hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung
- Bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt
- Für härteste Beanspruchung
- Schneidenhärtigkeit ca. 60 HRC



Allgemein

Artikel-Nr.	50 01 160
EAN	4003773035275
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	235 g
Abmessungen	160 x 48 x 20 mm
Norm	DIN ISO 9243
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 1,8 mm
Schneidenlänge mm	20,5 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

