

## META Kabeltrommelregal MULTIPAL

MULTIPAL, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3800 x 985 x 1100 mm, 2 Ebene(n) mit Kabeltrommelauflage, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 226924



Das Lagersystem



## META Kabeltrommelregal MULTIPAL

### Anbaufeld

Kabeltrommelregal





- Anbaufeld
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 3800 x 985 x 1100 mm
- Feldlast 4000 kg
- Fachbreite 900 mm




- 2 Ebene(n) mit Kabeltrommelauflage
- Ebenen mit Schienen an den Holmen zum Einführen der Trommelachse
- Hohe Stabilität durch Diagonal- und Horizontalverstrebenungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange
- Lieferumfang: ohne Kabeltrommeln, inklusive Aufnahmeteile für Trommelachse und Bodenanker
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details




|                            |                    |                                  |   |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| Möbeltyp                   | Regal              | Böden- / Ebenentyp               | Kabeltrommelauflage   |
| Regaltyp                   | Kabeltrommelregal  | Oberfläche Boden                 | kunststoffbeschichtet   |
| Regalsystem                | Schraubsystem      | Oberfläche Ständer               | verzinkt  |
| Regalfeld                  | Anbaufeld          | Stabilität / Aussteifung / Verst | Diagonalverstrebenungen // Horizontalverstrebenungen                        |
| Material                   | Stahl              | Farbe Boden                      | rotorange // RAL2001  |
| Höhe                       | 3800 mm            | Farbe Ausführung                 | rotorange/verzinkt // RAL2001   |
| Breite                     | 985 mm             | Lieferumfang                     | ohne Kabeltrommeln, inklusive Aufnahmeteile für Trommelachse und Bodenanker |
| Tiefe                      | 1100 mm            | Anlieferung                      | zerlegt   |
| Feldlast                   | 4000 kg            | Zertifizierung                   | GS // RAL-Gütezeichen   |
| Böden / Ebenen Anzahl      | 2 Stück            | Garantie                         | 5 Jahre   |
| Fachbreite                 | 900 mm             | Gewicht                          | 105,496 kg  |
| Böden / Ebenen Ausstattung | Holme mit Schienen |                                  |   |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 183764 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 42 mm, Fachbreite 900 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                                  |
| 226848 |  | Kabeltrommelauflage für Kabeltrommelregal, Tiefe 1100 mm, Für eine Fachlast von 1000 kg, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange |
| 226849 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 42 mm, Fachbreite 900 mm, Mit Zentrierstücken und Kunststoffrollen  |
| 226853 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 60 mm, Fachbreite 900 mm, Mit Zentrierstücken und Kunststoffrollen  |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 226979 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 60 mm, Fachbreite 900 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 226982 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 42 mm, Fachbreite 900 mm, Mit Zentrierstücken                                  |
| 226985 |  | Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal, Durchmesser 60 mm, Fachbreite 900 mm, Mit Zentrierstücken                                  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 213052 |    | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm   |
| 217213 |    | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen  |
| 227961 |   | Regalanfahrerschutz, Element: Einzelplanke, Höhe x Länge 400 x 1100 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb/schwarz  |
| 231461 |  | Höhenvariabler Faltpapierkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden |
| 991798 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß   |