

RAU

Werkbank

Serie 7000

Höhe x Breite x Tiefe 890 x 2000 x 900 mm, Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Lackleinölung, Traglast 750 kg, Gestellausführung 3 Container, Ausstattung: 18 Schubladen, Verschließbar mit Stiftzylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



RAU.



Artikelnummer: 230562



Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 890 x 2000 x 900 mm
- Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Lackleinölung
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 750 kg
- Gestellausführung 3 Container
- Ausstattung: 18 Schubladen
- links 6 Schubladen
- mitte 6 Schubladen
- rechts 6 Schubladen
- Schubladen Höhe 9x90 mm/9x150 mm/
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 490 x 560 mm, Nutzhöhe = Fronthöhe - 15 mm
- Traglast je Schublade 50 kg

- Schubladen rollengelagert mit Selbsteinlauf, Auszug 90 %
- Mit durchgehender Griffleiste ErgoScript® mit alufarbenem Overlay und Klarsichtabdeckung
- Mit Beschriftungsfeld
- Verschießbar mit Stiftzylinderschloss
- Konstruktion aus Stahl, verschraubt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Auszug Schublade	90 %
Tischtyp	Werkbank	Auszugsführung Schublade	rollengelagert mit Selbsteinlauf
Gestellausführung	3 Container	abschließbar	ja
Höhe	890 mm	Griff	durchgehende Griffleiste
Breite	2000 mm	Beschriftungsfeld	ja
Tiefe	900 mm	Material Platte	Buche-Massivholz
Stärke Platte	40 mm	Oberfläche Platte	mit Lackleinölung
Tiefe Platte	900 mm	Farbe Platte	Buche
Traglast	750 kg	Material Gestell	Stahl
höhenverstellbar	nein	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Werkbank Ausstattung	18 Schubladen	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Unterbauten links	Schubladen	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Unterbauten Mitte	Schubladen	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Unterbauten rechts	Schubladen	Material Verarbeitung	verschraubt
Schubladen Anzahl	18 Stück	Schließsystem	Stiftzylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe	9x90 mm/9x150 mm/	fahrbar	nein
Nutzbreite Schublade	490 mm	Anlieferung	fertig montiert
Nutztiefe Schublade	560 mm	Garantie	5 Jahre
Nutzhöhe Schublade (detailliert)	Fronthöhe - 15 mm	Gewicht	250 kg
Schubladentraglast	50 kg		

Zubehör

230964		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 2000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau, Ausstattung: 1 Stützenpaar, 2 Lochplatten, 1 neigbare Metallablage, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen
230969		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 2000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 1 Lochplatte, 1 Etagenbord, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen
230977		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 2000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 2 Lochplatten, 1 neigbare Metallablage, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen, 1 Flachbildschirmhalter

230985		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 2000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 1 Lochplatte, 1 Etagenbord, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen, 1 Flachbildschirmhalter, 1 Kartonagenmagazin
230992		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1380 x 2000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 1 Lochplatte, 1 Etagenbord, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen, 1 Auslegerpaar, 2 Laufschienen, 1 Laufwagen mit Karabiner, 1 Leuchte
230997		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 2000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 4 Systemstützen, 2 Lochplatten, 1 Etagenbord, 2 Halteschienen für Sichtlagerkästen, 2 neigbare Metallablagen, 1 Flachbildschirmhalter
231001		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1380 x 2000 x 2000 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 4 Systemstützen, 3 Lochplatten, 1 Etagenbord, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen, 1 neigbare Metallablage, 1 Kartonagenmagazin, 1 Flachbildschirmhalter, 1 Auslegerpaar, 2 Laufschienen, 1 Laufwagen mit Karabiner, 1 Leuchte

Dazu passt auch ...

149865		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 100 x 100 mm, Aus Polypropylen in rot
184411		Anti-Ermüdungsmatte, Meterware, Höhe x Breite 12 x 600 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit Hammerschlagoberfläche in schwarz, Beständig gegen Abnutzung
195726		Parallelschraubstock, Backenbreite 140 mm, Spannweite 180 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
225020		Schubladenmagazin, Höhe x Breite x Tiefe 525 x 300 x 135 mm, 10 Schublade(n), Schubladen in weiß transluzent
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz