


TROAX Wandelement für Trennwandsystem Extra

Höhe x Breite 2200 x 700 mm, Extra-Ausführung (Rahmen 20 x 30 mm), aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau

Artikelnummer: 505656



TROAX Wandelement für Trennwand-System Extra

Extra-Ausführung







Wandelement für Trennwandsystem

- Höhe x Breite 2200 x 700 mm
- Drahtgitter 50 x 50 x 3 mm
- Extra-Ausführung (Rahmen 20 x 30 mm)
- Rahmen aus Vierkantrrohr
- aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau





Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Drahtstärke	3 mm
Sicherheitsausstattung	Trennwandsystem	Stellwand Ausstattung	Extra-Ausführung (Rahmen 20 x 30 mm)
Gitterelement	Wandelement	Profil	Vierkantrrohr
Höhe	2200 mm	Material	Stahl
Breite	700 mm	Oberfläche	lackiert
Höhe Masche	50 mm	Farbe	staubgrau // RAL7037
Breite Masche	50 mm	Gewicht	10,44 kg

Zubehör

505664		Aufsatzelement für Wandelement für Trennwandsystem, Höhe x Breite 800 x 700 mm, Extra-Ausführung (Rahmen 20 x 30 mm), aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
505694		Stütze für Trennwandsystem, Höhe x Breite 2200 x 40 mm, mit Fußplatte, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau
505701		Ausgleich-Stäbe, für Gitterwände, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 30 x 20 mm
505729		Sicherheitsausstattung, für Gitterwände
505863		Standkonsolen, für Maschinen-Schutzgitter
529985		U-Schiene, für Gitterwände

Dazu passt auch ...

144768		Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm, 2 x Lochplatte, 2 x Schlitzplatte, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen, mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte
208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
210871		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einfachscherer aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung