


**LED Ecobasic A60 E27 DIM 8.5W (60W) 806lm 827 Opal**

Artikelnummer: 145678

BAI Ecobasic LED Peer A60 E27 8.5W 2700K Opaal 806lm (60W) Dimbaar 230-240V 200° 60x110mm LED-lamp

Doordat deze low-budget lampen erg duurzaam zijn door hun lage verbruik en lange levensduur, zijn ze zowel ECOlogisch als ECONomisch. Deze versie van de Ecobasic is dimbaar. Gebruik daarvoor wel de juiste led-dimmer. Omgevingstemperatuur bereik: -15°C tot +40°C.



**Algemene classificatie data**

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	145678
Merk	Bailey
Product Series	Ecobasic LED bulb
Product Type	A60 DIM

## Classificatie Attributen

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Met afstandsbediening	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Gemiddelde nom. levensduur [h]	15000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	9
Min. aantal schakelcycli	15000
Energie-efficiëntieklasse	F
Lampaanduiding	A-type
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte [mm]	110
Diameter [mm]	60
Dimbaar	Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Stralingshoek [°]	200 - 200
Kleur behuizing	Wit
Kleurtemperatuur [K]	2700 - 2700
Kleur	Wit
Voet	E27
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Filament lamp	Nee
Lampvorm	Peer
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	90
Lichtstroom [lm]	806 - 806
Spanningstype	AC
Lampvermogen [W]	8.5 - 8.5
Vermogensfactor	0.7
Nom. stroom [mA]	50 - 50
Nom. spanning [V]	220 - 240