



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4413 Plattenwagen



Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Aufbau Stahlrohr-Konstruktion verschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Anlagehöhe: 1050 mm, Haltebügelhöhe: 300 mm.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	600
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	1270
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	535
<b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>	271
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1270
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	810
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1321
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 40
<b>Hinweis</b>	Anlagehöhe: 1050 mm, Haltebügelhöhe 300 mm
<b>Gewicht (kg)</b>	45
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976344133