

Farbspritzpistolen

Super-Sets für Lack- und Farbenprofis

Von fein bis kräftig: ELMAG® HVLP-Farbspritzpistolen sind mit einer Micro-Luftmengenregelung ausgestattet und erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und Wirtschaftlichkeit.



Super Koffer-Sets



HVLP

- High-Volume-Low-Pressure
- Farbübertragungsrate bis 87 %
- Betriebsdruck ab 1,5 bar
- Geringer Luftverbrauch
- Besonders wirtschaftlich
- Nebelarm, umweltfreundlich



Farbspritzpistole EGO HVLP

Farbspritzpistole SLIM S HVLP

Profi-Farbspritzpistole GENESIS HTE



Set EGO HVLP

- EGO ist für die Nachbesserungsarbeiten im Karosseriebereich sowie für graphische und Dekorationsarbeiten konzipiert
- Profigerät für Flach- und Rundstrahl, mit stufenloser Farbmengen- und Strahlbreitenregulierung
- PTFE-Dichtungen selbstschmierend
- INOX Düsensatz 1 mm, AISI 303 „rostfrei“
- je 1 Behälter 75/180 cm³ Hostaform C
- Weitere Düsensätze optional



Set SLIM S HVLP

- Farbspritzpistole für Haftgründe, Grundierungen, Deckanstriche, Holz- und Industrielackierungen ...
- Profigerät für Flach- und Rundstrahl, mit stufenloser Strahlbreiten- und Luftmengenregulierung
- INOX Düsensatz AISI 303 „rostfrei“
- 1 Behälter 680 cm³ Hostaform C
- 3 Filtereinsätze + Verschleißteile-Set
- PTFE-Dichtungen selbstschmierend
- Weitere Düsensätze optional



Set GENESIS HTE

- Farbspritzpistole zur Erzielung einer optionalen Oberflächengüte von Dekorfarben, Industrielacken, KFZ ...
- Profigerät für Flach- und Rundstrahl, mit stufenloser Strahlbreiten- und Luftmengenregulierung
- INOX Düsensatz AISI 303 „rostfrei“
- 1 Behälter 680 cm³ Hostaform C
- 3 Filtereinsätze + Verschleißteile-Set
- PTFE-Dichtungen selbstschmierend
- Weitere Düsensätze optional

Betriebsdruck	1,5 - 2,5	bar
Auftragsmenge	ca. 66	g/min
Luftverbrauch	ca. 150	l/min

Betriebsdruck	1,5 - 2,5	bar
Auftragsmenge	102 - 212	g/min
Luftverbrauch	ca. 200	l/min

Betriebsdruck	2 - 2,5	bar
Auftragsmenge	168 - 231	g/min
Luftverbrauch	ca. 300	l/min



Düsensatz 0,7 mm für Modell EGO HVLP



Düsensatz 1,5 mm für Modell SLIM S HVLP



Düsensatz INOX 1,5 mm für Modell GENESIS HTE

Farbspritzen und Lackieren

Für Farbspritz- und Lackierarbeiten trocken Druckluft verwenden bzw. niemals Druckluftschlauch verwenden, der an einen automatischen Öler oder Inline-Öler angeschlossen war. Eventuell Kupplungshülse eindeutig markieren.



Farbspritzpistole 9011



Set 9011

- Farbspritzpistole zur Erzielung einer optimalen Oberflächengüte von Dekorfarben, Industrielacken, KFZ ...
- Profigerät für Flach- und Rundstrahl, mit stufenloser Strahlbreiten- und Luftmengenregulierung
- 1 Behälter 680 cm³ Hostaform C
- 3 Filtereinsätze + Verschleißteile-Set
- PTFE-Dichtungen selbstschmierend
- INOX-Düsensatz „rostfrei“
- Weitere Düsensätze optional

Betriebsdruck 2,5 - 3 bar
 Auftragsmenge 158 - 256 g/min
 Luftverbrauch ca. 200 l/min



Düsensatz 1,5 mm für Modell 9011



Mikro-Druckregler für Farbspritzpistolen HVLP



Universalhalterung für Obertoppistolen

Farbspritzpistolen und Zubehör		EAN 90 04853
		Bestellnummer
Farbspritzpistole EGO HVLP	Nebelarm, Set mit Düsensatz 1,0 mm	32171 9
Düsensatz für Farbspritzpistole EGO HVLP	INOX 0,5 mm	32175 7
	INOX 0,7 mm	32176 4
	INOX 1,0 mm	32177 1
	INOX 1,2 mm	32178 8
	INOX 1,4 mm	32179 5
Farbspritzpistole SLIM S HVLP	Nebelarm, Set mit Düsensatz 1,7 mm	32271 6
	Nebelarm, Set mit Düsensatz 1,9 mm	32272 3
Düsensatz für Farbspritzpistole SLIM S HVLP	INOX 1,0 mm	32274 7
	INOX 1,3 mm	32275 4
	INOX 1,5 mm	32276 1
	INOX 1,7 mm	32277 8
	INOX 1,9 mm	32278 5
	INOX 2,2 mm	32279 2
PROFI-Farbspritzpistole GENESIS HTE	Nebelarm, Set mit Düsensatz 1,4 mm	32160 3
	Nebelarm, Set mit Düsensatz 1,7 mm	32161 0
	Nebelarm, Set mit Düsensatz 1,9 mm	32162 7
Düsensatz für Farbspritzpistole GENESIS HTE	INOX 0,8 mm	32163 4
	INOX 1,0 mm	32164 1
	INOX 1,2 mm	32165 8
	INOX 1,3 mm	32166 5
	INOX 1,4 mm	32167 2
	INOX 1,7 mm	32168 9
	INOX 1,9 mm	32169 6
	INOX 2,5 mm	32137 5
Farbspritzpistole 9011	Set mit Düsensatz 1,5 mm	32300 3
	Set mit Düsensatz 1,9 mm	32301 0
	Set mit Düsensatz 2,2 mm	32302 7
	Set mit Düsensatz 2,5 mm	32303 4
Düsensatz für Farbspritzpistole 9011	INOX 1,3 mm	32320 1
	INOX 1,5 mm	32321 8
	INOX 1,7 mm	32322 5
	INOX 1,9 mm	32323 2
	INOX 2,2 mm	32324 9
	INOX 2,5 mm	32325 6
Mikro-Druckregler	Für Farbspritzpistolen HVLP	32190 0
Universalhalterung	Werkbank- und Wandhalterung für Obertoppistolen	32195 5
Nylon-Obertopf HOSTAFORM C	75 ccm, für Modell EGO	32907 4
	180 ccm, für Modell EGO	32908 1
	0,68 lt, für Modell SLIM und 9011	32900 5
	0,68 lt für Modell GENESIS	32901 2