

II
mm



II
mm

EIGENSCHAFTEN:

- Stoßfestes ABS-Kunststoff-Gehäuse
- Handliches, kompaktes Gehäusedesign
- Seitliche Bandbremse für genaue Innenmessungen
- Dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang
- Robuster Stahl-Gürtelclip für sicheren Halt

UNI-MATIC

Modell	Länge	Bandbreite
UM 2	2 m	16 mm
UM 3	3 m	16 mm
UM 5	5 m	16 mm

Technische Details:

Artikelbezeichnung	Rollbandmaß
Skalierung	mm
EG-Genauigkeitsklasse	II
Material Band	Stahl
Oberfläche Band	matt lackiert, gelb
Endhaken	rostfreier Stahl, gleitend
Bandstopp	Bremse, 1-teilig
Nieten für Endhaken	2
Verstärkungsplatte	rostfreier Stahl
Material Gehäuse	ABS
Farbe Gehäuse	grau
Gürtelclip	rostfreier Stahl
Ersatzband	auf Anfrage