

Artikelnummer: 134048

Kurzbeschreibung: Stellingekbak type RW/GR 1800, met rooster, blauw RAL5012

Langbeschreibung: Stellingekbak type RW/GR 1800, met rooster: Met behulp van Stellingekbak kunnen ook bestaande stellingsystemen voordelig en snel worden omgebouwd om te voldoen aan de wettelijke eisen.

Specificaties:

- Plaatstaalconstructie, 3 mm, gelakt of thermisch verzinkt
- Legborden type RW-GR met rooster, max. belasting 1000 kg/gm², inrijhoogte 100 mm.
- Capaciteit opvangbak: 240 l
- Afmetingen: L 1750 x B 1300 x H 250 mm

Vanwege hun complexiteit moeten de soorten containers die moeten worden opgeslagen en het aantal containers individueel worden aangevraagd!

