

Konfektionierte Hydraulik- & Waschschläuche

Konfektionierte Hochdruckschläuche mit 2 Stahlgeflechten

EN 853


Werkstoffe: synthetischer Innen- und Außengummi mit zwei geflochtenen Stahldrahtlagen

Temperaturbereich: -40° bis max. +100°C, kurzzeitig bis max. +120°C

Einsatzbereich: Hochdruckhydrauliksysteme

Beständigkeit: Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Luft, Wasser, Schmier- und Kraftstoffe

Optional: Schlauch für Druckluftanwendungen bis 40 bar -G



| Typ DKO / DKO | Typ DKO / CEL | Rohr-anschluss | Gewinde d/D | kleinster Biegeradius | Betriebsdruck (bar) |
|---------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| 2SN6-6L** | 2SN6-6L**-iA | 6 L | M 12 x 1,5 | 100 | 315 |
| 2SN6-8L** | 2SN6-8L**-iA | 8 L | M 14 x 1,5 | 100 | 315 |
| 2SN8-10L** | 2SN8-10L**-iA | 10 L | M 16 x 1,5 | 115 | 315 |
| 2SN10-12L** | 2SN10-12L**-iA | 12 L | M 18 x 1,5 | 130 | 315 |
| 2SN12-15L** | 2SN12-15L**-iA | 15 L | M 22 x 1,5 | 180 | 275 |
| 2SN16-18L** | 2SN16-18L**-iA | 18 L | M 26 x 1,5 | 200 | 250 |
| 2SN19-22L** | 2SN19-22L**-iA | 22 L | M 30 x 2,0 | 240 | 215 |
| 2SN25-28L** | 2SN25-28L**-iA | 28 L | M 36 x 2,0 | 300 | 165 |

Bestellbeispiel: 2SN6-6L** - **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

für Druckluft-G

Wegen einer höheren Flexibilität wird ein 1 SN-Schlauch verwendet. Technische Daten finden Sie auf Seite 471.

gewünschte Schlauchlänge:

| | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| 300 mm |-300 | 900 mm |-900 | 1500 mm |-1500 | 2200 mm |-2200 |
| 400 mm |-400 | 1000 mm |-1000 | 1600 mm |-1600 | 2400 mm |-2400 |
| 500 mm |-500 | 1100 mm |-1100 | 1700 mm |-1700 | 2600 mm |-2600 |
| 600 mm |-600 | 1200 mm |-1200 | 1800 mm |-1800 | 2800 mm |-2800 |
| 700 mm |-700 | 1300 mm |-1300 | 1900 mm |-1900 | 3000 mm |-3000 |
| 800 mm |-800 | 1400 mm |-1400 | 2000 mm |-2000 | 3200 mm |-3200 |

weitere Längen und Größen finden Sie in unserem **Online-Shop!**



Konfektionierte Hochdruckreiniger-Waschschläuche

Werkstoffe: synthetischer Innen- und Außengummi mit einer geflochtenen Stahldrahtlage

Temperaturbereich: 0°C bis max. +150°C

Nennendruck: 210 bar

Lieferumfang: Hochdruckreiniger-Waschschläuche mit beidseitigem Knickschutz

Verwendung: Für Hochdruckreiniger mit hohen Betriebsdrücken und hohen Temperaturen in Verbindung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.

| Typ | NW | Länge | Anschluss 1 | Anschluss 2 |
|-------------------------------------|----|---------|-------------------------|-------------------------|
| schwarz - Standard | | | | |
| HRS M22-10 | 8 | 10 mtr. | iG M 22 x 1,5 (Kärcher) | iG M 22 x 1,5 (Kärcher) |
| HRS M22-15 | 8 | 15 mtr. | iG M 22 x 1,5 (Kärcher) | iG M 22 x 1,5 (Kärcher) |
| HRS M22-20 | 8 | 20 mtr. | iG M 22 x 1,5 (Kärcher) | iG M 22 x 1,5 (Kärcher) |
| HRS 38-10 | 8 | 10 mtr. | G 3/8" AG | G 3/8" AG |
| HRS 38-15 | 8 | 15 mtr. | G 3/8" AG | G 3/8" AG |
| HRS 38-20 | 8 | 20 mtr. | G 3/8" AG | G 3/8" AG |
| HRS 12-10 | 10 | 10 mtr. | G 1/2" AG | G 1/2" AG |
| HRS 12-15 | 10 | 15 mtr. | G 1/2" AG | G 1/2" AG |
| HRS 12-20 | 10 | 20 mtr. | G 1/2" AG | G 1/2" AG |
| HRS 12/15L-10 | 10 | 10 mtr. | G 1/2" AG | 15 L Überwurfmutter |
| HRS 12/15L-15 | 10 | 15 mtr. | G 1/2" AG | 15 L Überwurfmutter |
| HRS 12/15L-20 | 10 | 20 mtr. | G 1/2" AG | 15 L Überwurfmutter |
| blau - resistent gegen Fette | | | | |
| HRS M22-10 BLAU | 8 | 10 mtr. | iG M 22 x 1,5 (Kärcher) | iG M 22 x 1,5 (Kärcher) |
| HRS M22-15 BLAU | 8 | 15 mtr. | iG M 22 x 1,5 (Kärcher) | iG M 22 x 1,5 (Kärcher) |
| HRS M22-20 BLAU | 8 | 20 mtr. | iG M 22 x 1,5 (Kärcher) | iG M 22 x 1,5 (Kärcher) |
| HRS 38-10 BLAU | 8 | 10 mtr. | G 3/8" AG | G 3/8" AG |
| HRS 38-15 BLAU | 8 | 15 mtr. | G 3/8" AG | G 3/8" AG |
| HRS 38-20 BLAU | 8 | 20 mtr. | G 3/8" AG | G 3/8" AG |
| HRS 12-10 BLAU | 10 | 10 mtr. | G 1/2" AG | G 1/2" AG |
| HRS 12-15 BLAU | 10 | 15 mtr. | G 1/2" AG | G 1/2" AG |
| HRS 12-20 BLAU | 10 | 20 mtr. | G 1/2" AG | G 1/2" AG |
| HRS 12/15L-10 BLAU | 10 | 10 mtr. | G 1/2" AG | 15 L Überwurfmutter |
| HRS 12/15L-15 BLAU | 10 | 15 mtr. | G 1/2" AG | 15 L Überwurfmutter |
| HRS 12/15L-20 BLAU | 10 | 20 mtr. | G 1/2" AG | 15 L Überwurfmutter |



TIPP

Wir fertigen Ihren Wunschschlauch

innerhalb von EINEM Tag!

• Schläuche ab Seite 471

• Armaturen ab Seite 474

Wir beraten Sie gerne!



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

Bestellen bis 21:00 Uhr

• Versand über Nacht

• 24h-Lieferung

• Umschlüsselservice

481