



Beschrijving:

Industriële jerrycan 5 liter met sluiting (met originaliteitsring), natuurkleuren uit breukvast polyethyleen (HD-PE)

- met UN-goedkeuring voor het transport van gevaarlijke goederen
- compacte vorm - handig en stapelbaar
- goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- geschikt voor levensmiddelen, temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C en bisfenol A (BPA)-vrij
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- afzonderlijk toebehoren: Aflaatkraan met schroefdop DIN 45 art.-nr. 550600 en vulhulpmiddel art.-nr. 819351
- Toelatingsnr. 3H1/Y1.9/130/--/A/PA-03/417130/AMO
- w = binnen-Ø van de vulopening = 34 mm
- a = schroefdraad buiten-Ø = DIN 45
- d=diepte=145 mm b=breedte=195 mm h=hoogte=252 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	426201
GTIN	4007228426205
Douanetarief	39233090
Verpakkingseenheid (PU)	12

Kleur	natuurlijk
Volume in L	5
Gewicht (kg)	0,19
D x B x H (mm)	145 x 195 x 252

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	12
D x B x H (mm)	___ LAENGE_KARTON ___ x ___ BREITE_KARTON ___ x ___ HOEHE_KARTON ___

Brutogewicht VE kg	2,28
--------------------	-------------

Pallet

Aantal kartonnen	16
Aantal lagen	4
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 1,158

Kartonnen dozen per laag	4
Gewicht (kg)	56,48