

**Artikelnummer:** 129824

**Kurzbeschreibung:** Gitter-Stirnwandwagen, 850 x 500 mm

**Langbeschreibung:** Gitter-Stirnwandwagen, 850 x 500 mm: Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschwei sst. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß ss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Drahtgitter mit Rahmendraht (50/50/4 mm) in U-Profil-Führungsschienen. Alle Gitterwände herausnehmbar. Ladefläche: B 850 x T 500 mm x T 500 mm  
Schiebegriffhöhe: 950 mm  
Tragkraft: 400 kg  
Eigengewicht: 26 kg



Au ssenma ss: B 970

Wandhöhe: 500 mm  
Rad a'Ëœ: 160 mm

**EAN/GTIN:** 4250448500495