



Powered by Quality



AUTOMATISCHER SCHLAUCHAUFRÖLLER

ROLL AIR PROFI 15, 8x12 mm

Artikelnummer: **42166**

EAN: **9004853421662**

190,00 € exkl. Steuern

228,00 € Inkl. Steuern

exkl. Versandkosten

Lagerstand(7.12.15):

Lagerbestand knapp

TECHNISCHE FAKTEN

- Modernes, funktionelles Design
- Robuste, schlagfeste Ausführung
- Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
- Exakte, leicht handhabbare Blockiervorrichtung (abschaltbar)
- Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs
- Inkl. hochwertiger Messingkupplung NW 7,2 mit Drehgelenk
- Ideal für alle Druckluftanwendungen (auf Anfrage auch bedingt für Wasser einsetzbar)
- Schlauchqualität: Polyurethan
- Schlauch-Ø innen x außen: 8 x 12 mm
- Schlauchlänge Zuleitung: 2 m
- Arbeitsdruck max.: 15 bar

PRODUKT-HIGHLIGHTS

BLOCKIERVORRICHTUNG

Sicherung des Druckluftschlauchs gegen Rücklauf.

Um die Blockiervorrichtung zu lösen, genügt einfaches Ziehen am Druckluftschlauch.

Bei allen ROLL AIR - Modellen ist die Blockiervorrichtung bei Bedarf abschaltbar - beispielsweise für Arbeitsvorgänge, bei welchen der Schlauch ständig unter Zug sein soll.

SCHWENKBARE HALTERUNG

Das schwenkbare Gehäuse ist an der Halterung zweifach gelagert.
Es folgt dem Winkel des Druckluftschlauchs, wodurch ein Abknicken verhindert und ein vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs auch aus schrägen Positionen sichergestellt wird.

SCHLAUCH-FÜHRUNGSROLLEN

Garantieren materialschonende, leichtgängige Schlauchführung.

TECHNISCHE DATEN

Schlauchqualität	Polyurethan
Schlauch-Ø innen x außen	8 x 12 mm
Schlauchlänge	15 m
Schlauchlänge Zuleitung	2 m
Max. Arbeitsdruck	15 bar
Blockiervorrichtung abschaltbar	Ja
Slow Motion verwendbar (optional)	Ja
Offene Bauart	Nein
Mit Schlauchanschluss	Ja
Konstruktion	Kunststoff