

## Tischwagen

Traglast 250 kg, 2 Ebene(n) mit Holzplatte, Ladefläche Länge x Breite 950 x 430 mm, Etage(n) aus Holz mit Melaminbeschichtung in Buche, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Räder mit TPE-Bereifung auf Polypropylen-Felge



Artikelnummer: 272216

### Tischwagen

- Traglast 250 kg
- 2 Ebene(n) mit Holzplatte
- Ladefläche Länge x Breite 950 x 430 mm
- Höhe x Länge x Breite 940 x 1100 x 430 mm
- Etage(n) aus Holz mit Melaminbeschichtung in Buche
- Schiebebügel hoch
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
- Konstruktion aus Stahl
- Rad Ø 125 mm
- Räder mit TPE-Bereifung auf Polypropylen-Felge
- Naben mit Präzisionskugellager
- Gehäuse aus Polypropylen
- Radanordnung rechteckig
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage
- 5 Jahre Garantie

Transportgerät	Transportwagen	Schiebebügel	2 Stück
Wagentyp	Etagenwagen	Schiebebügelausrichtung	hoch
Traglast	250 kg	klappbar	nein
Ladeflächenlänge	950 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenbreite	430 mm	Bereifung	TPE
Etagen Anzahl	2 Stück	Material Gehäuse	Polypropylen
Etagentyp	Holzplatte	Material Felge	Polypropylen
Material Etage(n)	Holz	Durchmesser Rad	125 mm
Oberfläche Etage(n)	melaminbeschichtet	Radlager	Präzisionskugellager
Farbe Etage	Buche	Rad Ausstattung	ohne
Traglast Etage	125 kg	Radanordnung	rechteckig
Etagenausrichtung	gerade	Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe	940 mm	Farbe	schwarz
Länge	1100 mm	Anlieferung	zerlegt
Breite	430 mm	Garantie	5 Jahre
Material	Stahl	Gewicht	26 kg
Aufbauten	keine		

## Dazu passt auch ...

219586



Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml

219597



Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml

222830



Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm