

Absperrpfosten -Steel Line-

- Material: Stahl, feuerverzinkt
- Höhe über Flur: 900 mm
- Pfostenbreite: 70 mm
- Pfostentiefe: 70 mm
- Farbe: Oberteil rot-weiß reflektierend
- inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung
- kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
- solide Stahlkonstruktion



Modellbeispiel: Absperrpfosten -Steel Line- 70x70 mm (vl. 14229, 14230, 14232, 14233, 14234, 14235)



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

Ausführung: Variante/Befestigung/Schließung

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
------------	-------------	-------------

Zum Aufdübeln

	14229	Umlegbar , mit Sicherheitsschloss <u>gleichschließend</u> Schließung oben, zum Aufdübeln inkl. 2 Schlüssel
	38116	Umlegbar , mit Sicherheitsschloss <u>verschiedenschließend</u> Schließung oben, zum Aufdübeln inkl. 2 Schlüssel
	14230	Umlegbar , mit Feuerwehrverschluss Schließung oben, zum Aufdübeln inkl. 1 Dreikantschlüssel DIN 3222
	14231	Umlegbar , vorgerüstet für Profilhalbzylinder Schließung oben, zum Aufdübeln
	14232	Umlegbar , vorgerüstet für Vorhängeschloss Schließung oben, zum Aufdübeln
	14233	Feststehend , zum Aufdübeln

Zum Einbetonieren mit Bodenanker

	14234	Umlegbar , mit Sicherheitsschloss <u>gleichschließend</u> Schließung oben, zum Einbetonieren mit Bodenanker, inkl. 2 Schlüssel
	38117	Umlegbar , mit Sicherheitsschloss <u>verschiedenschließend</u> Schließung oben, zum Einbetonieren mit Bodenanker, inkl. 2 Schlüssel
	14235	Umlegbar , mit Feuerwehrverschluss Schließung oben, zum Einbetonieren mit Bodenanker, inkl. 1 Dreikantschlüssel DIN 3222
	14236	Umlegbar , vorgerüstet für Profilhalbzylinder Schließung oben, zum Einbetonieren mit Bodenanker

Variante: Öse

zus. Art. Nr.	Bezeichnung
-00	ohne
-01	mit 1 Öse
-02	mit 2 Ösen (180°)
-03	mit 3 Ösen (90°)

Legende:  24 - 72 Stunden  3 - 6 Tage  1 - 3 Wochen  3 - 5 Wochen  5 - 8 Wochen

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



Schnellmörtel -Pollerfix-, für Betonfundamente von Pfosten, 25 kg, Aushärtung nach 10 Min

Menge: 25 kg
Material: Zement
Auftragungsstärke je Schicht: max. 200 mm


Bodenanker zum Einbetonieren mit 4 Schrauben

Material: Stahl, feuerverzinkt
Länge: 300 mm
Grundplattebreite: 170 mm



Abdeckkappe für Bodenhülsen mit 70 x 70 mm

Breite unten: 70 mm
Länge unten: 70 mm



Absperrkette aus Polyethylen, Gliederstärke 6 mm, rot, weiß, Meterware

Material: Polyethylen
Gliederstärke: 6 mm, langgliedrig
Farbe: rot/weiß



Absperrkette aus Stahl, Gliederstärke 5 mm, rot, weiß, Meterware oder VPE 10 m

Material: Stahl, verzinkt u. geschweißt
Gliederstärke: 5 mm, langgliedrig
Farbe: rot/weiß



S-Haken aus Stahl, Gliederstärke 5 mm, beschichtet, rot oder weiß, VPE 10 Stk.

Material: Stahl, verzinkt
Gliederstärke: 5 mm
beschichtet



Ketten Notglieder aus Stahl, Gliederstärke 5 mm, beschichtet, rot oder weiß

Material: Stahl, verzinkt
Gliederstärke: 5 mm
beschichtet



Ersatz-Schlüssel für Sicherheitsschloss




Ersatz-Schlüssel für Dreikantschloß DIN 3222 (M10)



Ersatz-Bodenhülse, Stahl (verzinkt) für Absperrpfosten 70 x 70 mm

Material: Stahl, feuerverzinkt



Technische Ansicht



Anwendungsbeispiel