

# **Technisches Datenblatt**



Nitrilhandschuhe Control | gepudert

### Produktbild





#### Produktbeschreibung

- Einmalhandschuhe aus schwerem Nitril
- griffig durch texturierte Oberfläche
- elastisch, hoher Tragekomfort
- öl- und fettbeständig, frei von latexallergie-auslösenden Proteinen
- leicht gepudert, Rollrand, unsteril, beidhändig passend
- · Vorteil Puder: leichteres Anziehen mit feuchten Händen

## Einsatzbereich

• für Lebensmittelindustrie, Gastro und Industrie

#### **Spezifikation**

Verpackungsart	Karton
Farbe	Blau
Größe	8/M
Länge	24cm

#### Zusatzinformationen Handschuhe

Oberfläche	Fingerkuppen texturiert	
Stärke in mm (± 10%)	Fingerspitzen:	0.11
	Handflächen:	0.1
	Schaft:	0.07
Reißfestigkeit (Min.) in N	6	
Dehnbarkeit (Min.) in %	500	

Stand 28.09.2021 Seite 1/3



# **Technisches Datenblatt**

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 2605 Nitrilhandschuhe Control | gepudert

### Klassifizierung

Material

Produktbezogene Normen CE 0465 PSA VO (EU) 2016-425

CAT 3

Lebensmittelecht

EN 420

EN 455 1-4

EN 374-5:2016 (ohne Virus) EN 374-1:2016 Typ B GKLMT

CE MDR 2017-745

Produkteigenschaften		
Qualitätsstufe	5 von 8	
Öl- & Fettbeständigkeit	5 von 8	
Chemikalienbeständigkeit	5 von 8	

Nitril

Verpackung		
Art der Innenverpackung	Karton	
Art der Außenverpackung	Karton	
Menge Innenverpackung	100	
Menge Außenkarton	1.000	·
Menge CCG 1-Palette	44.000	
Menge Voll-Palette	99.000	
LxBxH Außenkarton in cm	31,0 x 24,5 x 22,0	
Volumen in m³ Außenkarton	0.016709	
Bruttogewicht Außenkarton in gr	5.296	

Weiterführende Informationen		
Zolltarif-Nr.	4015110000	
EAN-Innenverpackung	4015544260502	

Stand 28.09.2021 Seite 2/3



# **Technisches Datenblatt**



EAN-Außenkarton 4015544960501

Mindesthaltbarkeit 5 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.