

Artikelnummer: 124285

Kurzbeschreibung: Transportroller Wagner OSB 1172, L 590 x B 490 x H 110 mm, Traglast 250 kg, mit Feststellbremsen

Langbeschreibung: Transportroller Wagner OSB 1172, L 590 x B 490 x H 110 mm, Traglast 250 kg, mit Feststellbremsen: Der Transportroller OSB 1172 von Wagner eignet sich dank seiner ausgesprochen hohen Robustheit insbesondere für den schnellen und sicheren Transport von besonders schweren Lasten bis zu einem Gewicht von 250 kg. Die Ladefläche wurde aus 18 mm starker, formstabiler OSB-Spanplatte gefertigt. Hierfür wurden heimische Nadelhölzer verwendet. Die 4 hochbelastbaren Lenkrollen bestehen aus Polyamid und sorgen dafür, dass der Transportroller sowohl auf weichen als auch auf festen Böden eingesetzt werden kann. 2 dieser Lenkrollen sind zudem mit einer starken Feststellbremse ausgestattet und sorgen für einen sicheren Stand des Transportrollers, wenn er an einem bestimmten Punkt fixiert werden soll. Zwei praktische, in die OSB-Spanplatte eingelassene Tragelöcher ermöglichen darüber hinaus die platzsparende Aufhängung des Transportrollers sowie seinen leichten Standortwechsel. Bei uns erhalten Sie auf den Transportroller OSB 1172 von Wagner 3 Jahre Garantie. Hinweis: Dieser Transportroller ist nicht zur Beförderung von Personen geeignet. Weitere Details: Ausgesprochen robust und ideal für besonders schwere Lasten. Mit 4 hochbelastbaren Lenkrollen aus Polyamid (davon 2 mit Feststellbremse) für alle weichen sowie robusten Böden. Inklusiv 2 praktischen Tragelöchern für platzsparendes Aufhängen sowie leichten Transport. Material: 18 mm starke, formstabile OSB-Spanplatte aus heimischen Nadelhölzern. Traglast: bis zu 250 kg. Rollendurchmesser: 75 mm. Farbe: naturfarben. Maße: L 590 x B 490 x H 110 mm. Gewicht: 4,250 kg. Garantie: 3 Jahre.



EAN/GTIN: 4001073381092