

## 19" Netzwerkschrank mit Glas-Frontür, (B)600 x (T)1.000 mm

Ideal für die Unterbringung aktiver und passiver Netzwerkkomponenten!

- **Gestellrahmen:** verschraubt
- **Schutzart:** IP20
- **Fronttür:** Glastür mit Sicherheitsglas und Schwenkhebelgriff mit Zylinderschloss
- **Seitenwände:** abnehmbare Seitenteile mit Verschlussmöglichkeit
- **Rückwand:** abnehmbare Rückwand mit Verschlussmöglichkeit
- **Kabelführungen:** Dachblech mit 3 Kabeleinführungen
- **Eigenschaften:** 1,2 - 1,5 mm Stahl • Dachblech mit Öffnungen für Lüftereinheit • 2 tiefenverstellbare verzinkte 19" Ebenen • Bodenblech • höhenverstellbare Standfüße
- **Oberfläche:** elektrostatische Pulverbeschichtung / verzinkte Profilrahmen
- Lieferung erfolgt vormontiert (zerlegbar) inkl. 2 Schlüsseln

### Anwendungsbeispiele:


- für High-Density- und Data-Center Anwendungen



Symbolbild: 19" Netzwerkschrank, lichtgrau



Symbolbild: 19" Netzwerkschrank, schwarz



19" Netzwerkschrank, Ansicht von oben



Symbolbild: 19" Netzwerkschrank, Anwendung



Symbolbild: 19" Netzwerkschrank, Innenansicht



Symbolbild: 19" Netzwerkschrank, offen

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
19" Netzwerkschrank	22 HE	Glastür	1.500 kg	600 x 1.000 mm	1.144 mm	lichtgrau	D22S61G	11114516
		Glastür	1.500 kg	600 x 1.000 mm	1.144 mm	schwarz	D22S61B	11114517
	42 HE	Glastür	1.500 kg	600 x 1.000 mm	2.033 mm	lichtgrau	D42S61G	11114520
		Glastür	1.500 kg	600 x 1.000 mm	2.033 mm	schwarz	D42S61B	11114521