

chariot à ridelles longitudinales

force 250 kg, plateau longueur x largeur 950 x 445 mm, plateforme en bois multiplis, rehausse 2 parois longitudinales (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins, avec bandage caoutchouc



Numéro d'article: 239095

chariot à ridelles longitudinales

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 950 x 445 mm
- hauteur de charge 160 mm
- plateforme en bois multiplis
- rehausse 2 parois longitudinales (tube d'acier)
- hauteur x longueur x largeur 60 x 1000 x 500 mm
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage caoutchouc

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couleur	bleu gentiane // RAL5010
type de chariot	chariots à dossier	matériau de finition	soudé
type de chariot à dossier	chariot à ridelles longitudinales	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
charge	250 kg	pneumatique	caoutchouc
hauteur de charge	160 mm	Diamètre de roue	100 mm
longueur de plateau	950 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec

		freins
largeur de plateau	445 mm	hauteur 60 mm
matériau de plateforme	bois multiplis	longueur 1000 mm
rehausses	2 parois longitudinales (tube d'acier)	largeur 500 mm
matériau de châssis	acier	Poids 23 kg
surface de châssis	avec revêtement en plastique	