

## RAPIDLIFT transpalette



force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm

Numéro d'article: 240252



### RAPIDLIFT Transpalette

#### Force 2500 kg

transpalette


- force 2500 kg
- fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm
- largeur de portée 540 mm
- bouts de fourche avec roulettes grimpeuses
- roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm
- galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm
- hauteur de levage 205 mm / hauteur abaissée 85 mm
- fourches en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
- structure acierrigide
- poignée de timon pour les fonctions levée - neutre - descente
- timon en noir
- braquage 180 °
- descente automatique réglable
- système hydraulique avec protection contre les surcharges

- pistons en acier, chromé et poli
- huile hydraulique adaptée de -35 °C à +85 °C
- longueur 1505 mm
- poids 67 kg






## Détails techniques







|                                  |                    |                                  |  |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| appareil de levage               | chariot de levage  | largeur des roulettes pivotantes | 50 mm  |
| type de chariot de levage        | transpalette       | longueur                         | 1505 mm                                      |
| charge                           | 2500 kg            | braquage                         | 180 °  |
| longueur de fourche              | 1150 mm            | équipement fourche               | roulettes grimpeuses                         |
| largeur dents de fourche         | 160 mm             | course rapide                    | non  |
| largeur de portée                | 540 mm             | équipement hydraulique           | protection contre les surcharges             |
| commande de levage               | manuel/hydraulique | fonction d'abaissement           | descente automatique réglable                |
| commande du mécanisme de rouleme | manuel             | plage de température             | huile hydraulique adaptée de -35 °C à +85 °C |
| hauteur de levage (min.)         | 85 mm              | Exécution du timon               | fonctions levée-neutre-descente              |
| hauteur de levage (max.)         | 205 mm             | matériau                         | acier  |
| matériau de roulettes pivotantes | nylon              | surface de fourches              | finition peinture époxy                      |
| matériau galets de fourche       | nylon              | couleur des fourches             | orangé sang // RAL2002                       |
| galets de fourche                | simple             | couleur du timon                 | noir   |
| Diamètre de galets de fourche    | 82 mm              | matériau des pistons             | acier  |
| Largeur de galet de fourche      | 100 mm             | surface des pistons              | chromé et poli                               |
| diamètre des roulettes pivotante | 200 mm             | Poids                            | 67 kg  |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149500 |  | Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène |
|--------|---|--|

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 148638 |  | palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite   |
| 149500 |  | Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène   |
| 217180 |  | palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein                   |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés |
| 221284 |  | gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille unique  |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique   |
| 221381 |  | gants de protection, en nitrile en gris/noir, lisse, taille 9   |
| 227875 |  | chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge   |
| 407817 |  | bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion   |
| 509659 |  | conteneurs IBC, hauteur x longueur x largeur 1013 x 800 x 1200 mm, capacité 600 l, ouverture de remplissage de Ø 150 mm, pour modèle standard, avec soupape de vidange LN 50, ouverture scellée avec platine aluminium, en polyéthylène en blanc nature, avec palette plastique |
| 626475 |  | caisse-palette grillagée, hauteur x longueur x largeur 970 x 1200 x 800 mm, force 1500 kg, avec laquage en RAL7030 gris pierre, parois ajourés avec 2 clapets, fond plein   |