

## Cascoo Roue encastrable

force 165 kg, avec bandage TPE,  
diamètre 125 mm, moyeu avec  
roulement à billes, jante en  
polypropylène, jante avec pare-fils

Numéro d'article: 243289



### Roue encastrable

- force 165 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 125 mm
- moyeu avec roulement à billes
- jante en polypropylène
- jante avec pare-fils

### Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polypropylène
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	roulement à billes
modèle	Roue	frein	sans
charge	165 kg	pare-fils	oui
pneumatique	TPE	Poids	0,32 kg
Ø de roue	125 mm		

