

Scangrip Spot projecteur avec 2 têtes de lampe

JUST CONNECT DUO

80 ampoule DEL, angle de rayonnement 180 °

Numéro d'article: 254549

SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



Spot projecteur avec 2 têtes de lampe

- hauteur x longueur x largeur 91 x 224 x 78 mm
- 80 ampoule DEL
- classe d'efficacité énergétique F
- durée d'éclairage 4,5 - 9,5 h
- angle de rayonnement 180 °
- avec variateur à 2 niveaux
- Pivote à 360° sur deux axes
- Compatible avec METABO/CAS
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP30 : corps étrangers > 2,5 mm
- 3 années de garantie

Détails techniques

type d'outil	Accessoires	Fonction de tête de lampe	Pivote à 360° sur deux axes
type de lampe	Spot projecteur avec 2 têtes de lampe	fonction lampe	avec variateur à 2 niveaux
type d'ampoule	DEL	longueur	224 mm

nombre d'ampoules	80 pièce	hauteur	91 mm
Classe d'efficacité énergétique	F	largeur	78 mm
Durée d'éclairage	4,5-9,5 h	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
flux lumineux	1250-2500	indice de protection IP	30 : corps étrangers > 2,5 mm
avec variateur	oui	garantie	3 années
angle de rayonnement	180 °	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
type de batterie	METABO/CAS	Poids	0,12 kg
capacité de batterie	5,2 Ah		

Accessoires

254550



Alimentation électrique, convient pour pour lampes de travail et lampes industrielles, hauteur x largeur x profondeur 72 x 83 x 124 mm