

fetra chariot-armoire

force 400 kg, plateau longueur x largeur 1120 x 650 mm, châssis en RAL5007 bleu brillant, soubassements : 1 armoire, 1 tiroir, avec bandage TPE

Numéro d'article: 299652



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Chariot bloc-coffre

Force 400 kg

chariot-armoire

- force 400 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1120 x 650 mm
- châssis en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier
- soubassements : 1 armoire, 1 tiroir
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE
- roulettes pivotantes à freins
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention

chariot de manutention

nombre/type de roulettes

2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

type de chariot	chariot-armoire	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
charge	400 kg	matériau	acier
longueur de plateau	1120 mm	conducteur d'électricité	non
largeur de plateau	650 mm	poignée	1 pièce
équipement chariot	1 armoire, 1 tiroir	disposition des roues	rectangulaire
armoire	1 pièce	couleur	bleu brillant // RAL5007
nombre de plateaux	2 pièce	norme	EN 1757-3 (frein)
hauteur	850 mm	garantie	10 années
pneumatique	TPE	Poids	66 kg

Accessoires

146367		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
225608		protection hygiénique, en film PVC, haute transparence, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL5007 bleu brillant, hauteur x largeur x profondeur 1529 x 1066 x 96 mm, hauteur de paroi 1110 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225622		porte-rouleau de papier pour chariot de manutention, largeur x profondeur 600 x 240 mm, avec bord de déchirure, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309734		roue, avec bandage polyamide, diamètre 160 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal