

VARIOfit **chariot-armoire**

force 500 kg, avec 1 plateau(x),
plateforme en bois, plateau
longueur x largeur 1245 x 785 mm,
3 parois (grillagées), châssis en
RAL5010 bleu gentiane, avec
bandage TPE

Numéro d'article: 401863



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot-armoire **avec parois grillagées**

chariot-armoire


- force 500 kg
- avec 1 plateau(x)
- plateforme en bois
- plateau longueur x largeur 1245 x 785 mm
- 3 parois (grillagées)
- châssis en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 1810 x 1315 x 910 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec EasySTOP
- disposition des roues rectangulaire

- 12 années de garantie





Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rehausses	3 parois (grillagées)
type de chariot	chariot-armoire	Exécution d'armoire	sans portes
matériau	acier	poignée	1 pièce
charge	500 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1245 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	785 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
hauteur	1810 mm	Ø de roue	200 mm
longueur	1315 mm	roulement	roulement à billes
largeur	910 mm	conducteur d'électricité	non
nombre de plateaux	1 pièce	disposition des roues	rectangulaire
alignement de niveaux	droit	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de plateforme	bois	garantie	12 années
type de cloison	treillis	Poids	73 kg

Accessoires

401869		tablette pour chariot-armoire, longueur x largeur 1245 x 785 mm, en bois avec finition hêtre
--------	--	--

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm