

mini-palan à levier

charge de traction 500 kg, levée standard longueur 1,5 m, nombre de brins 1

Numéro d'article: 504934



Mini-palan manuel à levier

Pour soulever et tirer aisément des charges jusqu'à 500 kg

mini-palan à levier

- charge de traction 500 kg
- levée standard longueur 1,5 m
- nombre de brins 1
- boîtier en jaune
- chaîne avec revêtement en zinc anti-corrosion
- crochet sup. et inf. avec clapets de sécurité
- hauteur de construction 282 mm
- longueur levier 160 mm
- largeur x profondeur 116 x 104 mm
- levier de déblocage pour passage de chaîne rapide à vide
- force de levage 25 daN
- chaîne de levage selon DIN EN 818-7-T

appareil de levage	appareil de levage	hauteur de construction	282 mm
type de moyen de levage	mini-palan à levier	largeur	116 mm
charge de traction	500 kg	profondeur	104 mm
course standard	1,5 m	longueur levier	160 mm
commande de levage	manuel	longueur chaîne de levage	1,5 m
Force de levage	25 daN	Dimensions G	24 mm
nombre de chaînes	1 pièce	norme	DIN EN 818-7-T (chaîne de levage)
couleur du boîtier	jaune	Poids	2,8 kg
surface chaîne	galvanisé		

Accessoires

504936		Levée supplémentaire 1 mètre pour mini-palan à levier, pour Levée supplémentaire 1 mètre avec force 500 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
--------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cela s'adapte aussi ...

142256		pince à tôle, force 5000 kg, plage de prise 0 - 50 mm
210861		table élévatrice mobile, force 1000 kg, plateforme longueur x largeur 1010 x 520 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
526536		balance pour grues, plage de pesage entre 0 et 10000 kg, Lisibilité par incréments de 1000 g, boîtier en métal / crochet en acier, livré télécommande incluse