

LISTA

armoire à tiroirs

Selection

hauteur x largeur x profondeur 972 x 564 x 725 mm, 5 tiroir(s), verrouillable avec Code Lock, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 530481



LISTA



10 YEARS WARRANTY



LISTA Armoire à tiroirs Selection

roulant

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 972 x 564 x 725 mm
- 5 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 1x50 mm/2x100mm/1x150mm/1x300 mm
- structure en acier
- Avec poignée barre et fenêtre transparente pour inscription
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec Code Lock
- soubassement roulettes









- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- avec label de sécurité GS
- 10 années de garantie



Détails techniques



type de meuble	armoire	extension tiroir	100 %
type d'armoire	armoire à tiroirs	surface de corps	finition peinture époxy
matériau	acier	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur	972 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
largeur	564 mm	verrouillable	oui
profondeur	725 mm	système de fermeture	Code Lock
nombre de tiroirs	5 pièce	cloison de séparation médiane	non
nombre x hauteur tiroirs	1x50 mm/2x100mm/1x150mm/1x300 mm	champ d'inscription	fenêtre transparente pour inscription
hauteur frontale 50 mm	1 pièce	poignée	poignée barre
hauteur frontale 100 mm	2 pièce	roulant	oui
hauteur frontale 150 mm	1 pièce	soubassement	roulettes
hauteur frontale 300 mm	1 pièce	certification	GS
capacité de charge de tiroir	75 kg	garantie	10 années
équipement armoire	tiroirs	Poids	101 kg
glissière tiroir	rail télescopique		

Accessoires

508584		kit de compartimentage, 2 cloisons, convient pour dimensions utiles de tiroir 27 x 36 E = 459 x 612 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur x largeur x profondeur 100 x 459 x 612 mm
508585		kit de compartimentage, 2 cloisons, convient pour dimensions utiles de tiroir 27 x 36 E = 459 x 612 mm, hauteur frontale 150 mm, hauteur x largeur x profondeur 150 x 459 x 612 mm
508587		kit de séparateurs pour tiroirs, 4 x paroi à fente + 25 x séparateur en tôle, convient pour hauteur frontale 50 mm, largeur x profondeur 459 x 612 mm
508589		kit de séparateurs pour tiroirs, 4 x paroi à fente + 25 x séparateur en tôle, convient pour dimensions utiles de tiroir 27 x 36 E = 459 x 612 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur x largeur x profondeur 100 x 459 x 612 mm
508590		kit de bacs de rangement, composé de 28 bacs, 16 x l x P 75x75 mm, 8 x l x P 150x75 mm, 4 x l x P 150x150 mm, convient pour dimensions utiles de tiroir 27 x 36 E = 459 x 612 mm, hauteur frontale 50 mm, largeur x profondeur 459 x 612 mm
508593		kit de godets, 12 godets (4 x 3 parties, 8 x 2 parties) + 30 séparateurs de godets, convient pour dimensions utiles de tiroir 27 x 36 E = 459 x 612 mm, hauteur frontale 50 mm, hauteur x largeur x profondeur 50 x 459 x 612 mm, en rouge

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris

520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge