



**Art.-Nr.: 01231**  
**Sammelschienträger 3-polig 1600 A**

für Doppel-T-Profil Sammelschienen  
mit Querschnitten von 500 mm<sup>2</sup> und 720 mm<sup>2</sup>

**System :**  
60mm-System classic

**Produktvorteile :**  
Als Außen - und Mittelträger geeignet, mit innenliegenden Anschraubblöchern.

**Standards :**  
IEC 60439-1:1999 + A1:2004  
EN 60439-1:1999 + A1:2004  
DIN EN 60439-1/01.05

**Approbationen :**  
Germanischer Lloyd, GOST, CSA, UL (für feeder circuits nach UL 508A bis 600 V approbiert)

Typnummer: S630-L

UL File Number: E123577, Category: NMTR, [www.ul.com](http://www.ul.com)  
CSA File Number: 110285, Class Number: 3211-37, <http://directories.csa-international.org>  
Das Produkt ist nicht CCC zertifizierungspflichtig

**Elektrische Werte :**  
3-poliges Schienensystem, 690 V  
max. 1600 A Bemessungsstrom  
Kurzschlussfestigkeit:  
auf Anfrage

**Mechanische Werte :**  
Breite x Höhe x Tiefe (mm): 25 x 200 x 123  
Gewicht (g): 591

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

**Werkstoffeigenschaften :**

Basiskörper:

temperaturbeständig bis 120°C,  
selbstverlöschend nach UL 94,  
Kriechstromfestigkeit CTI 200,

Abdeckung:

temperaturbeständig bis 120°C,  
selbstverlöschend nach UL 94,  
Kriechstromfestigkeit CTI 200,

Schrauben:

+/- (PZ2), verzinkt, chromitiert

**Zubehör für Artikel 01231 :**

01234 Endabdeckung  
für 01231 und 01232

01236 Abschottprofil

01237 Abschottprofil

01238 Abschottprofil

01876 Schienenträger 1-polig  
Sys.60 / 1600 A