

Artikelnummer: 177110

Kurzbeschreibung: Overhead-Scanner FUJITSU ScanSnap SV600

Langbeschreibung: Overhead-Scanner FUJITSU ScanSnap SV600: Intuitiver, vielseitiger Overhead-Scanner mit Einknopf-Bedienung für PC und Mac. Mit dem ScanSnap SV600 können Sie lose Dokumente, gebundene Dokumente, Zeitungen oder Bücher einscannen, ohne dass Sie diese vorher zuschneiden oder beschädigen müssen. Die VI-Technologie, die Linse mit großer Tiefenschärfe, der CCD-Linearbildsensor und die LED-Leuchte mit hoher Richtwirkung minimieren jegliche Ungleichmäßigkeiten und sorgen für eine hohe Bildqualität. "Book Image Correction" für die automatische Verzerrungskorrektur durch Blattwölbung eines z. B. geöffneten Buches. Mehrfacher automatischer Bildzuschnitt für gleichzeitiges Scannen von Dokumenten unterbrechungsfreies Scannen mit "Seitenwechselerkennung" und "zeitgesteuertem Scannen" Quick-Menü für einfache Bedienung Lichtquellen: weiße LED + Objektivbeleuchtung x 2 optische Auflösung: 285 x 218 dpi horizontale und 283 x 152 dpi vertikale Abtastung Automatik-Modus, Normal-Modus, Fein-Modus, Beste-Modus, Hervorragend-Modus Scangeschwindigkeit: bis zu 3 Sekunden pro A3-Seite mit 300 dpi s/w bzw. 150 dpi Farbe im Normalmodus Dokumentendicke: max. 30 mm Schnittstelle: USB 2.0 / USB 1.1 Bildverarbeitungsfunktionen: Schräglagenkorrektur, autom. Papiergrößenenerkennung, autom. Seitendrehen, autom. Farberkennung ScanSnap-spezifischer Treiber für Windows ab XP, Mac OS Mac OS X: B 210 x T 156 x H 383 mm Gewicht: ca. 3,0 kg



EAN/GTIN: 4939761308734