

Productinformatie

02 02 180

Kracht-Kombitang

DIN ISO 5746



- 35% krachtbesparing tegenover conventionele kombitangen
- Met lemmeten (hardheid ca. 63 HRC) voor zware toepassingen
- Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging
- Eenvoudiger snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken
- Lange snijkanten voor dikke kabels
- Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	02 02 180
EAN	4003773034896
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	240 g
Afmetingen	180 x 47 x 22 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,5 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 2,0 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 11,5 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	16,0 mm ²

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



