

Termékinformációk

22 02 140

- Huzalszemek ráhajításához
- Kerek rövid pofák; finomkőszőrült kivitel
- Sima csúcsok
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

Kerek csőrű fogó

DIN ISO 5745



Általános

Cikkszám	22 02 140
EAN	4003773043430
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	129 g
Méreték	140 x 57 x 18 mm
Szabvány	DIN ISO 5745

Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	9,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Pofa hossza (L3)	28,0 mm
Fejszélesség (W3)	16,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

