

## Productinformatie

# 74 12 180

## Kracht-zijnsnijtang

DIN ISO 5749

- Voor zeer hoge en duurzame belasting
- Grote snijcapaciteit bij geringe krachtspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
- Precisie snijkanten extra inductief gehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC) voor alle draadsoorten, ook pianodraad
- Met openingsveer die naar wens kan worden geactiveerd
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



### Algemeen

Artikel-nr.	74 12 180
EAN	4003773060192
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	273 g
Afmetingen	180 x 53 x 21 mm
Norm	DIN ISO 5749
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,8 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,7 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 2,2 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



74 12: Openingsveer in gedeactiveerde positie



74 12: De openingsveer is gemakkelijk te activeren met de duim

