

Produktinformation

95 32 038

Kabelschere

(Ratschenprinzip)

Mit Teleskopschenkeln



- Kabelschere mit verstell- und abwinkelbaren Teleskopschenkeln
- Für Kabeldurchmesser bis 38 mm, abwinkelbare Schenkel zum Einstellen der optimalen Schenkelweite, auch geeignet zum Arbeiten in beengten Arbeitsbereichen
- Komfortables Arbeiten durch Ratschenprinzip und geringes Gewicht
- Hochbelastbare Teleskopschenkel aus Aluminium-Ovalrohr; ausziehbar bis auf 770 mm für maximalen Hebel bei großen Kabeldurchmessern; einschiebbar auf 570 mm für minimalen Platzbedarf beim Transport
- Auswechselbarer Schneidkopf
- Großer Schneidbereich bis max. Ø 38 mm oder max. 280 mm² (z. B. 4 x 70 mm² NYY) bei Cu- und Al-Kabeln
- Leichter, sauberer Schnitt durch optimierte Schneidengeometrie
- Nachstellbares Schraubgelenk
- Schenkel: Aluminium-Oval-Rohr, hochfest
- Schneidkopf: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	95 32 038
EAN	4003773071556
Kopf	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	1.980 g
Abmessungen	570 x 160 x 45 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	280 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 38 mm
MCM	550

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



