

Lacont stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen

voor maximaal 12 x IBC, opslag
staand, hoogte x breedte x diepte
3660 x 7060 x 1530 mm, met
schuifdeur, 1 niveaus met
vloerrooster, van staal verzinkt met
lak in RAL 5015 hemelsblauw

Artikelnummer: 200388



Lacont Stellingcontainer voor gevaarlijke stoffen

voor IBC

stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen



- voor maximaal 12 x IBC, opslag staand
- voor opslag buiten
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- constructie van de container ambtelijk toegelaten
- met natuurlijke ventilatie
- hoogte x breedte x diepte 3660 x 7060 x 1530 mm
- uitgerust met doorschuifbeveiliging, vloeistofafvoerende platen voor de achterwand, hijsogen voor leeg transport
- met schuifdeur
- 1 niveaus met vloerrooster
- frame gelast
- van staal verzinkt met lak in RAL 5015 hemelsblauw
- thermisch verzinkte voetplaten voorbereid voor vloermontage
- Leveringstoestand voorgemonteerd



Technische details

meubeltype	stelling	bodemopvangbak aantal	2 stuks
opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	opvangvolume vloeropvangbak	1000 l
stellingtype	stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen	stelling uitrusting	doorschuifbeveiliging, vloeistofafvoerende platen, hijsogen
stellingveld	grondveld	type deur	schuifdeur
opslagplaats	buiten	afsluitbaar	ja
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	materiaal	staal
bouwwijze (toelating)	constructie van de container ambtelijk toegelaten	materiaal verwerking	gelast
bevestigingstype	vloermontage met voetplaten	oppervlak	verzinkt // gelakt
hoogte	3660 mm	kleur	blauw // RAL 5015
breedte	7060 mm	oppervlak standaard	verzinkt // gelakt
diepte	1530 mm	oppervlak traversen	verzinkt // gelakt
capaciteit	12 x IBC	kleur standaard	blauw // RAL 5015
capaciteit ibc/ktc (max.)	12 stuks	kleur traversen	blauw // RAL 5015
opslag	staand	kleur uitvoering	blauw // RAL 5015
ventilatie kast	natuurlijk	levering	voorgemonteerd
gebruik	eenzijdig	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja
opslagniveaus	2 stuks	gebruiksaanwijzing verordening i	bij actieve opslag van ontvlambare stoffen is technisch mechanische ventilatie vereist
legborden / schappen aantal	1 stuks	gewicht	2900 kg
legbord-/niveautype	vloerrooster		

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
510903		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm