

## VARIOfit

### Chariot à timon

force 200 kg, plateau longueur x largeur 610 x 455 mm, plateforme en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP

Numéro d'article: 202939



VARIOfit



12 YEARS WARRANTY



### VARIOfit Plateau roulant à timon

#### Force 200 kg

Chariot à timon

- force 200 kg
- plateau longueur x largeur 610 x 455 mm
- plateforme en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE sur jante plastique
- moyeu avec roulement à billes
- 12 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	pneumatique	TPE
type de rouleur	Chariot à timon	matériau de jante	plastique
charge	200 kg	roulement	roulement à billes
norme européenne	non	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
longueur de plateau	610 mm	Ø de roue	125 mm
largeur de plateau	455 mm	hauteur	940 mm
matériau de plateforme	bois	longueur	910 mm
nombre de plateaux	2 pièce	largeur	500 mm
matériau	acier	surface	finition peinture époxy
matériau de finition	soudé	garantie	12 années
barre directrice	oui	couleur	bleu gentiane // RAL5010
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes	Poids	15,8 kg