

Kappes gereedschapswagen ToolTower® RasterPlan®

RasterPlan

KAPPES

hoogte x breedte x diepte 1260 x 700 x 700 mm, 3 systeemwanden buiten, 2 systeemwanden binnen, 1 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, romp met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, front met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs



Artikelnummer: 222918



Kappes Tool-Tower gereedschapscenter ToolTower® RasterPlan®

de praktische hulp bij gereedschap

gereedschapswagen

- hoogte x breedte x diepte 1260 x 700 x 700 mm
- 3 systeemwanden buiten, 2 systeemwanden binnen
- openslaande deur met perforaties
- 1 niveaus met Stalen bodem
- afsluitbaar met cilinderslot
- 4 zwenkwielen
- 2 zwenkwielen met rem
- constructie van staal
- romp met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw
- front met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Technische details

transporttoestel	transportwagen	legbord-/niveautype	Stalen bodem
type wagen	gereedschapswagen	afsluitbaar	ja
hoogte	1260 mm	sluitsysteem	cilinderslot
breedte	700 mm	verrijdbaar	ja
diepte	700 mm	onderbouw	4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
materiaal	staal	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
kast uitrusting	legborden, geperforeerde platen, deur	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
incl. gereedschap	nee	kleur romp	lichtgrijs/gentiaanblauw // RAL7035/RAL5010
geperforeerde platen buiten aant	3 stuks	oppervlak romp	kunststof coating
geperforeerde platen binnen aant	2 stuks	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
type deur	openslaande deur met perforaties	oppervlak front	kunststof coating
legborden / schappen aantal	1 stuks	gewicht	77,51 kg

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221121		poetsdoek, 1500 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 450 m x 290 mm, papierkwaliteit cellulose, glad, in oudroze
222681		handreinigingsgel, vrij van parfum en siliconen, geur Citroen
531287		inframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in rood, achterzijde zelfklevend