

panneau de signalisation SafetyMarking®

vitesse maximale admissible 10 km/h,
selon StVO, en aluminium, 2 mm
d'épaisseur, surface
rétro réfléchissant, diamètre 420 mm

SafetyMarking®



Numéro d'article: 225684

Panneau de signalisation SafetyMarking®

Vitesse maximale admissible 10 km/h conformément au StVO




panneau de signalisation

- vitesse maximale admissible 10 km/h
- selon StVO
- en aluminium, 2 mm d'épaisseur
- surface réfléchissant
- pour une utilisation en extérieur
- résistance à la température de -40 °C à +120 °C
- diamètre 420 mm





Détails techniques

sécurisation de la circulation	identification de sécurité	matériau	aluminium
identification de sécurité	panneau de signalisation	épaisseur	2 mm
représentation	texte	type de surface	rétro réfléchissant
symbole / texte	vitesse maximale admissible 10 km/h	résistance à la température	-40 °C à +120 °C
norme	selon StVO	diamètre	420 mm
lieu d'utilisation	extérieur	Poids	0,815 kg

Accessoires

222638		manchon tubulaire pour panneau d'avertissement, longueur 2500 mm
222639		manchon tubulaire pour panneau d'avertissement, longueur 3000 mm
222640		manchon tubulaire pour panneau d'avertissement, longueur 3500 mm

Cela s'adapte aussi ...

221169		bouchons d'oreille dans le récipient de recharge, insonorisation 29 dB, en mousse de polymère en jaune
221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221266		gant de travail, en jersey de coton/cuir de chèvre en bleu, dos de main en coton jersey, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique