

PE-opvangbak classic-line

voor 4 x 200 liter vat, opvangvolume 405 l, hoogte x breedte x diepte 350 x 1300 x 1300 mm, Gemaakt met rooster van kunststof in zwart, vorkslaffen



5 YEARS WARRANTY

Made in Germany

Artikelnummer: 235738



PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 4 x 200 liter vat
- opvangvolume 405 l
- hoogte x breedte x diepte 350 x 1300 x 1300 mm
- van polyethyleen in blauw
- Gemaakt met rooster van kunststof in zwart
- vorkslaffen
- tweezijdig inrijdbaar
- 5 jaar garantie







Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen opvangbak

materiaal polyethyleen

type opvangbak	PE-opvangbak	kleur	blauw
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	rooster
opvangvolume	405 l	materiaal rooster	kunststof
capaciteit	4 x 200 liter vat	kleur rooster	zwart
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en agressieve stoffen	inrijdmogelijkheid	tweezijdig
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderbouw	vorkslaffen
hoogte	350 mm	onderrijdbaar	ja
breedte	1300 mm	garantie	5 jaar
diepte	1300 mm	gewicht	63 kg

Dit past ook bij ...

235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen