

industrieweegschaal met twee niveaus Classic/Multiplex

Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar, geijkt, platform van RVS, breedte x diepte 500 x 400 mm, weegbereik van 0 tot 60 kg, afleesbaarheid in 10 / 20 g stappen



Artikelnummer: 243020



industrieweegschaal met twee niveaus Classic/Multiplex

- Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
- geijkt
- platform van RVS, breedte x diepte 500 x 400 mm
- weegbereik van 0 tot 60 kg
- afleesbaarheid in 10 / 20 g stappen
- hoogte x breedte x diepte 120 x 500 x 400 mm
- uitgerust met afleeseenheid met houder en RS 232 interface
- is verzonken in het tafelblad

Technische details

type weegschaal	tafelweegschaal	hoogte	120 mm
ijkbaar	ja	breedte	500 mm
materiaal platform	RVS	diepte	400 mm

platformbreedte	500 mm	opstelling	verzonken in tafelblad
platformdiepte	400 mm	meerprijs	Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
weegbereik	0-60 kg	montage-instructie	positie rechts, afstand zijkant/voorkant 250/150 mm
afleesbaarheid	10-20 g	gewicht	20 kg
weegschaal uitrusting	afleeseenheid, houder, RS232 interface		

Dit past ook bij ...

215548		stretchfolie, levering als rol, folie lengte x breedte 300 m x 500 mm, Van polyethyleen, dikte 20 µm, in transparant
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal