

## Bauer

### Kiepbak voor spaanders

hoogte x lengte x breedte 540 x 960 x 925 mm, inhoud 0,225 m<sup>3</sup>, draagvermogen 750 kg, onderbouw vorksloffen, Robuuste constructie van plaatstaal vuurverzinkt

Artikelnummer: 254597



### Kiepbak voor spaanders

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 540 x 960 x 925 mm
- inhoud 0,225 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 750 kg
- gewicht 86 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorksloffen 170 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- kantelen via afrolmechanisme en met een gunstig lastzwaartepunt
- met kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- kraan met zeef
- wanden gesloten
- Zeer stabiel door omgeslagen randversteviging rondom en stevig basisframe
- onderbouw vorksloffen
- Robuuste constructie van plaatstaal vuurverzinkt

## Technische details

baktype	Kiepbak	uitvoering met kantelfunctie	kantelen via afrolmechanisme en met een gunstig lastzwaartepunt
inhoud	0,225 m <sup>3</sup>	kantelbeveiliging	ja
hoogte	540 mm	gelijkvloerse leging	nee
lengte	960 mm	onderrijdbaar	ja
breedte	925 mm	onderbouw	vorksloffen
draagvermogen	750 kg	hoogte vorksloffen	80 mm
bouwwijze	lage bouwvorm	breedte vorksloffen	200 mm
materiaal	plaatstaal	afstand vorkkokers	170 mm
materiaal verwerking	gelast	kraan	ja
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	oppervlak	vuurverzinkt
wandconstructie	gesloten	kleur uitvoering	vuurverzinkt
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	plafond	nee
kantelfunctie	handmatig	gewicht	86 kg