

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 1800 kg, banden kunststof, diameter x breedte 150 x 48 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 20 mm, wielrem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 175 x 140 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 502951

BS-ROLLEN Dubbele zwaarlastwielen

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel

- draagvermogen 1800 kg
- banden kunststof
- diameter x breedte 150 x 48 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- wielrem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 175 x 140 mm
- schroefgatafstand 140x105 mm, schroefgat-Ø 12 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 55 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	wielrem
roltype	zwaarlastwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	hoogte	212 mm
wiel uitvoering	Tweelingwiel	lengte naaf	60 mm
draagvermogen	1800 kg	naafboorgat	20 mm

banden	kunststof	breedte wiel	48 mm
diameter wiel	150 mm	uitlading	55 mm
materiaal velg	kunststof	lengte plaat	175 mm
wiellager	kogellager	breedte plaat	140 mm
voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen	afstand schroefgat	140x105 mm
bevestigingselement	plaat	diameter schroefgat	12 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	10,8 kg
zwenklager	kogellager		