

cabine polyvalente

convient pour le extérieur, hauteur x largeur x profondeur 2800 x 4045 x 2045 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL9002 blanc gris



Numéro d'article: 530526




Cabine mobile

pour installation à l'extérieur

cabine polyvalente

- convient pour le extérieur
- hauteur x largeur x profondeur 2800 x 4045 x 2045 mm
- hauteur intérieure 2500 mm
- surface de base 8,27 m²
- 1 grille d'aération coulissante
- porte à battants
- verrouillable avec serrure
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL9002 blanc gris
- sol en bois avec revêtement PVC
- Produit livré livré monté
- À NOTER : déchargement par gerbeur ou par grue obligatoire



Détails techniques

type de conteneur	cabine polyvalente	système de fermeture	serrure
lieu d'utilisation	extérieur	matériau de conteneur	acier

hauteur extérieure	2800 mm	surface de conteneur	finition peinture époxy
largeur extérieure	4045 mm	couleur du conteneur	blanc gris // RAL9002
profondeur extérieure	2045 mm	matériau de fenêtre	verre isolant
hauteur intérieure	2500 mm	matériau de sol	bois
surface de base	8,27 m ²	surface de sol	revêtement PVC
équipement conteneur	1 grille d'aération coulissante	livraison	livré monté
cloisons	4 pièce	Déchargement par grue/gerbeur ob	oui
sol	en bois	Poids	1600 kg
type de porte	porte à battants		

Accessoires

987407



kit d'installation électrique pour cabine d'atelier, avec petit boîtier de distribution, disjoncteur différentiel, 2 disjoncteurs automatiques, double tube fluorescent, prise de courant à contact de protection, convecteur mural électrique avec réglage de température en continu et thermostat, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

105206



siège d'atelier pivotant, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 460 x 420 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette, autobloquantes

407892



armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair

530350



cabine polyvalente, convient pour le intérieur, hauteur x largeur x profondeur 2680 x 2045 x 2045 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL9002 blanc gris

627875



rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 1885 x 1130 x 500 mm, 81 bacs en polypropylène, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion