

hofsysteemstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 835 mm, vaklast 230 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 860825



hofsysteem
REGALSISTEME



hofsysteemstelling - Traversenstelling

Aanbouwstelling

systeemstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor magazijn en werkplaats
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 835 mm
- veldlast 1600 kg
- vaklast 230 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 800 mm
- 5 niveaus met Stalen bodem



- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	tweezijdig
stellingtype	systeemstelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt
stellingveld	aanbouvveld	oppervlak standaard	verzinkt
geschikt voor (branches)	magazijn en werkplaats	oppervlak traversen	verzinkt
materiaal	staal	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	2000 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	stabiliteitsliggers
breedte	1010 mm	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
diepte	835 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
vaklast	230 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	1600 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	5 stuks	certificering	RAL-keurmerk
vakbreedte	1000 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	800 mm	gewicht	49,77 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm		

Gerelateerde Producten




100735



bureaupaneel, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 75 x 1000 mm, uitgerust met verstevigingstraversen, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

150122		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs
150123		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
588514		legbord voor traversestelling, breedte x diepte 1000 x 800 mm, voor een vaklast van 230 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
589619		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2000 x 800 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand
589696		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2000 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand
589776		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2000 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm
599656		stortgoedlijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 100 x 1000 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
868419		paal voor aanbouwstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
870545		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2000 x 800 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm
870727		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2000 x 800 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, perforatieplaatwand

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in stand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
862489		systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 635 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs