

tandwieltakel

trekbelasting 5000 kg,
standaardheffing lengte 3 m, aantal
kettingbundels 2

Artikelnummer: 907758



Tandwieltakel

Draagvermogen 5000 kg

tandwieltakel


- trekbelasting 5000 kg
- standaardheffing lengte 3 m
- aantal kettingbundels 2
- behuizing van staal
- ketting galvanisch verzinkt
- haak van staal
- draaibare haak
- haak met plaatstalen veiligheidsklep
- bouwhoogte 675 mm
- hefkracht 47 daN
- met veiligheidsrem

Technische details





hijswerktuig	hijswerktuig	materiaal behuizing	staal
hijswerktuigtype	takel	oppervlak behuizing	m. poedercoating
trekbelasting	5000 kg	materiaal haak	staal
standaardheffing	3 m	oppervlak ketting	galvanisch verzinkt
bediening heffing	handmatig		gesmeed
hefkracht	47 daN	maat a	252 mm

aantal bundels	2 stuks	maat b	183 mm
materiaal	staal	maat c	49 mm
bouwhoogte	675 mm	gewicht	39,7 kg

Gerelateerde Producten

907871		extra hefhoogte voor tandwieltakel, voor extra hefhoogte met 5000 kg draagvermogen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	--

Dit past ook bij ...

142256		platengrijper, draagvermogen 5000 kg, greepzone 0 - 50 mm
210861		mobile schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1010 x 520 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
526536		kraanweegschaal, weegbereik van 0 tot 10000 kg, afleesbaarheid in 1000 g stappen, behuizing van metaal / haak van staal, levering inclusief afstandsbediening
999337		aluminium portaalkraan, draagvermogen 1000 kg, zijdelen in-/uitklapbaar