

Klapbrug

lengte x breedte 535 x 1500 mm,
draagvermogen 4000 kg,
automatisch vastklikkende
valbeveiliging tegen per ongeluk
omstoten, van aluminium

Artikelnummer: 985503



Klapbrug

met valbeveiliging

klapbrug




- lengte x breedte 535 x 1500 mm
- draagvermogen 4000 kg
- automatisch vastklikkende valbeveiliging tegen per ongeluk omstoten
- zijdelings in de rail verschuifbaar
- van aluminium
- loopvlak slipvast
- met GS-vignet

Technische details

uitrusting werkplaats	laadhulp	laadhulp uitrusting	automatisch vastklikkende valbeveiliging tegen per ongeluk omstoten
type laadhulp	klapbrug	laadhulp functie	zijdelings in de rail verschuifbaar

lengte	535 mm	materiaal	aluminium
breedte	1500 mm	loopvlak	slipvast
hoogteverschil max.	45 mm	certificering	GS
draagvermogen	4000 kg	gewicht	28 kg

Gerelateerde Producten

520996		rail voor laadbrug, lengte 2000 mm, om vast te lassen of op te schroeven, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
520997		rail voor laadbrug, lengte 2500 mm, om vast te lassen of op te schroeven, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
520998		rail voor laadbrug, lengte 3000 mm, om vast te lassen of op te schroeven, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

148637		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
202880		steekwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubberbanden, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, constructie van staal, gelast, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
204206		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm, inhoud 61 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
400932		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil