

- ✓ Griddleplatte Druckguss, glatt, Maße: B 320 x T 480 mm
- ✓ Die-cast griddle plate, plain, size: W 320 x D 480 mm
- ✓ Plaque grillade en fonte d'aluminium, lisse, dimensions : L 320 x P 480 mm



Gas Griddleplatte GDP 320G, glatt



- CNS 18/10
- Griddleplatte Druckguss, glatt, Maße: B 320 x T 480 mm
- 4 Kunststofffüße, höhenverstellbar
- Anschlusswert: Gas 4 kW
- Maße: B 325 x T 600 x H 295 mm
- Inklusive Reinigungsschaber
- Eingestellt auf Erdgas H, Propangasdüsen sind beigelegt

GTIN 4015613390932
Art.-Nr. A3700331

Gas griddle plate GDP 320G, plain



- CNS 18/10
- Die-cast griddle plate, plain, size: W 320 x D 480 mm
- 4 plastic feet, height-adjustable
- Power: gas 4 kW
- Size: W 325 x D 600 x H 295 mm
- Cleaning scraper included
- Preset to natural gas H, propane jets are enclosed

GTIN 4015613390932
Code-No. A3700331

Plaque grillade à gaz GDP 320G, lisse



- Acier inoxydable 18/10
- Plaque grillade en fonte d'aluminium, lisse, dimensions : L 320 x P 480 mm
- 4 pieds en plastique à vérins réglables
- Puissance gaz : 4 kW
- Dimensions : L 325 x P 600 x H 295 mm
- Racloir compris
- Réglé pour le gaz naturel H, buses pour GPL en dotation

GTIN 4015613390932
Code-No. A3700331