



## Lampe de bureau LED FLEX

- source lumineuse: de produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G
- cette lampe contient des LED intégrées
- ces LED ne peuvent pas être changées
- intensité lumineuse: 300 Lumen
- rendement lumineux: 57 lm/W
- indice minimal de rendu de couleur: 80 Ra
- température de la lumière: blanc chaud (3.000 K)
- puissance: 7 watt
- consommation: 7 kWh/1000h
- puissance lumineuse max. 830 Lux
- durée de vie: 50.000 heures
- en acier et plastique 100 % recyclables
- commande tactile sur le socle de la lampe avec variation de l'intensité
- avec une lèvres sur le socle permettant de maintenir un smartphone incliné
- fiche Euro

- hauteur max.: 600 mm
- longueur du bras: total 580 mm - bras du bas 340 mm, bras du haut 230 mm
- tête de lampe: diamètre: 120 mm
- diamètre du socle: 160 mm
- longueur du câble de connexion: 1,8 m

### Exemples d'utilisation:

- pour bureaux et intérieurs
- pour bureaux et autres postes de travail



Lampe de bureau LED FLEX, blanc




Lampe de bureau LED FLEX, noir



Visuel de référence: montre le produit en utilisation



Visuel de référence: montre le produit en utilisation



Classe d'efficacité énergétique: G

Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de bureau FLEX	socle	blanc noir		3.000 K 3.000 K	240-100 / 24 V 240-100 / 24 V	G G	2002900021 2002900011	52535399 52535400