

## Mobiles Regal

Traglast 200 kg, Fach Breite x Tiefe  
900 x 500 mm, Konstruktion aus  
Winkelstahl mit strapazierfähiger  
Kunststoffbeschichtung in lichtgrau, 5  
Ebene(n) mit Holzboden

Artikelnummer: 157849



## Kommissionier-Regalwagen

Traglast 200 kg

Mobiles Regal

- Höhe 1905 mm
- Traglast 200 kg
- Fach Breite x Tiefe 900 x 500 mm
- Konstruktion aus Winkelstahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in lichtgrau
- 5 Ebene(n) mit Holzboden
- Im Raster von 40 mm verstellbar
- 4 Lenkrollen, Rad-Ø 100 mm
- Räder mit Gummi-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Naben mit Kugellager
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachtiefe	500 mm
Regaltyp	Mobiles Regal	Höhenverstellraster Ebene	40 mm
Material	Stahl	Bereifung	Gummi
Oberfläche	kunststoffbeschichtet	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Farbe	lichtgrau	Rad-Ø	100 mm
Höhe	1905 mm	Radlager	Kugellager

Traglast	200 kg	Material Felge	Stahlblech
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Farbe Ausführung	lichtgrau
Böden- / Ebenentyp	Holzboden	Anlieferung	zerlegt
Fachbreite	900 mm	Gewicht	28 kg